

プラスチックチューブ PTFEN-6X1-NT-500

製品番号: 8061178

FESTO



データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	40 mm
内径	4 mm
最小曲げ半径	38 mm
使用に関する注記	チューブ, プリントなし
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
材料の耐火試験	UL94 V-0
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...150 °C
長さあたりの製品質量	0.034 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用 バーブ継手用 外径6mm, ユニオンナット付 バーブ型ニップル用 内径 4mm, ユニオンナット付 バーブ継手内径 4 mm用
色	ナチュラル
ショア硬さ	D 55 +/-5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PTFE