

プラスチックチューブ
PTFEN-8X1-NT-400
製品番号: 8061179

FESTO



データシート

特徴	値
外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	90 mm
内径	5.9 mm
最小曲げ半径	64 mm
使用に関する注記	チューブ, プリントなし
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
材料の耐火試験	UL94 V-0
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...150 °C
長さあたりの製品質量	0.047 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用 バーブニップル用 外径8mm, ユニオンナット付 バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 バーブニップル内径6mm用
色	ナチュラル
ショア硬さ	D 55 +/-5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PTFE