

モータ取付キット EAMM-A-L95-75GA

製品番号: 8063522

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	81.4 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	374 kgmm ²
伝達トルク	133 Nm
製品質量	2873 g
インターフェースコード アクチュエータ	L95
インターフェースコード モータイン	75GA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠