


モータ取付キット
EAMM-A-N48-68GA
製品番号: 8063600

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	66.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	39 kgmm ²
伝達トルク	17 Nm
製品質量	688 g
インタフェースコード アクチュエータ	N48
インタフェースコード モータイン	68GA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠