

モジュールブロック
VMPA14-MPM-EMM-8

製品番号: 8066769

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	4
バルブコイルの最大数	8
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	80mA ~ 25ms
電流低減時の定格電流	25ms後に 25mA
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	30 g
材質 ハウジング	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠