

サブベース
VABS-P12-S-M5-P3
製品番号: 8068637

FESTO



データシート

特徴	値
幅	25 mm
取付位置	任意
特別なプロパティ	DIN EN 1797に準拠した耐酸素性
最大バルブ連数	1
作動圧力	0 bar...1.7 bar
標準公称流量(DIN 1343)	27 L/min
標準流量2-3	28 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [5:3:1]準拠の圧縮空気 不活性ガス 酸素
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可 最大粒子サイズ 5µm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
流体温度	-20 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 70 % 凝縮なし
保護等級	IP00
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-20 °C...70 °C
製品質量	55 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧接続 2S	M5
空気圧ポート 3	M5
エア接続ポート 5	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金, アルマイト