

ショックアブソーバホルダ
DAYP-L8-25
製品番号: 8069006

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	224 g
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 銅なし
材質: ストップ	ステンレス
ストップねじ材質	鋼, 亜鉛めっき
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき