

本体取付金具
DAMH-L8-25-PL-1
製品番号: 8069014

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	99 g
取付方法	中空穴でのダイレクトマウント
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 銅なし
取付金具材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 スリーブ	ステンレス
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき