

本体取付金具  
DAMH-L8-40-PL-1  
製品番号: 8069016

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| サイズ           | 40                |
| 取付位置          | 任意                |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C      |
| 製品質量          | 166 g             |
| 取付方法          | 中空穴でのダイレクトマウント    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠<br>銅なし     |
| 取付金具材質        | 鍛造アルミ合金, アルマイト    |
| 材質 スリーブ       | ステンレス             |
| 材質: ナット       | 鋼, 亜鉛めっき          |
| 材質: ねじ        | 鋼, 亜鉛めっき          |