

操作ユニット CDSB-A1

製品番号: 8070984

FESTO



データシート

特徴	値
許容ケーブル長さ	3m
ユーザーメモリ	3GB
表示	TFTカラー
表示特性	タッチスクリーン
表示サイズ	1.77"
作動電圧範囲 DC	4.5 V...5.5 V
ディスプレイの分解能	128 x 160ピクセル
認証	RCMマーク
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	60°Cで最大95 % 凝縮なし
保護等級	IP20
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	36.6 g
USBインターフェース, 接続システム	USB 2.0 タイプB ミニ
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化PA6
適用範囲	CMMT, CPX-E-CECとの組み合わせのみ
寸法 幅 x 長さ x 高さ	50mm x 45mm x 19.6mm