

ショックアブソーバ DYEF-G8-M14-Y1

製品番号: 8073908

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M14
ストローク	1.2 mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 金属固定ストッパ無し
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
クッション長さ	1.2 mm
許容締付トルク	8 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.45 J
製品質量	136.5 g
取付方法	ネジ付スリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス