

名称記入ラベルホルダ
NEAU-LH-2
製品番号: 8078306

FESTO



データシート

特徴	値
幅	5.4mm
高さ	10.3mm
長さ	23mm
取付方法	クリップ
製品質量	0.3 g
発注単位	100
周囲温度	-40 °C...100 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
ケーブル径	2.5 mm...3.5 mm
色	透明