

ケーブルシール
NEAU-KD-P4-A1-P5
製品番号: 8079860

FESTO



データシート

特徴	値
製品質量	4 g
発注単位	5
周囲温度	-40 °C...85 °C
保管温度	-40 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	TPE-V
耐火試験	UL94 V-0
接続 1, 設計	Pg 13.5
接続 2, モデル	ケーブル径 6.5 ... 9.5mm
色	黒