

**取付ブラケット
PAMP-MB-64**

製品番号: 8081356

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	64
シリーズ	P
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
バルブ取付の最大締付トルク	5 Nm
流体温度	-60 °C...80 °C
周囲温度	-60 °C...80 °C
製品質量	119 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	ステンレス
材質: ブラケット	ステンレス