

ショックアブソーバ
DYSS-2-4-Y1F

製品番号: 8081767

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	2
ストローク	4 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.5 m/s
室温時のリセット時間	0.5 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...70 °C
クッション長さ	4 mm
最大停止力	60 N
許容締付トルク	0.5 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.1 J
時間あたりの最大エネルギー消費	270 J
最大残存エネルギー	0.003 J
復元力	0.7 N
最小挿入力	2.5 N
製品質量	1 g
質量範囲	0.8 kg
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	高合金鋼