

マニホールド
VABM-P6-15M-G18-M5-4
製品番号: 8083543

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	15 mm
構造	接続方向, 側面
最大バルブ連数	4
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
バルブ取付の最大締付トルク	0.6 Nm
製品質量	140 g
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金