

ピストンアクチュエータ
DFPK-46-17-PR-V4
製品番号: 8083960

FESTO



データシート

特徴	値
アクチュエータのサイズ	46
ストローク	17 mm
取付位置	任意
位置検出	メカニカルディスプレイ付
制御機能	スプリングの力の低減による閉状態, NC
使用圧力	0.5 MPa...1 MPa 72.5 psi...145 psi
作動圧力	5 bar...10 bar
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 1 (UKEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 21 (UKEX) ゾーン 22 (ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6...T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
防爆周囲温度	+5°C <= Ta <= +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65 IP67 IP69K
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	1243 g
空気圧接続	雌ねじ G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	ステンレス

特徴	値
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	ステンレス 鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 ピストンロッド	ステンレス