

カバーキット  
VAVC-F12-SCC-20-TP  
製品番号: 8084036

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 呼び幅 DN        | 20                                                                     |
| 防爆            | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX)         |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                                      |
| 流体            | 蒸気<br>鉱油ベースの油圧作動油<br>不活性ガス<br>鉱油<br>水<br>ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm<br>中性の液体 |
| 流体の情報         | 気体媒体の場合はバルブシート経由で流れている場合にのみ許可されます。                                     |
| 流体温度          | -30 °C...200 °C                                                        |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                                                           |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                                                         |
| 取付位置          | 任意                                                                     |
| 製品質量          | 363 g                                                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                                 |
| 材質: カバー       | ステンレス                                                                  |
| 材質 ポールねじシール   | PTFE                                                                   |
| 材質 シートシール     | PTFE, 改質                                                               |