

カバーキット
VAVC-F12-SCC-25-TP
製品番号: 8084042

FESTO



データシート

特徴	値
呼び幅 DN	25
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体	蒸気 鉱油ベースの油圧作動油 不活性ガス 鉱油 水 ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm 中性の液体
流体の情報	気体媒体の場合はバルブシート経由で流れている場合にのみ許可されます。
流体温度	-30 °C...200 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
取付位置	任意
製品質量	385 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	ステンレス
材質 ポールねじシール	PTFE
材質 シートシール	PTFE, 改質