

コネクタ
NPQR-L-Q8-E
製品番号: 8085711

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	7 mm
チューブ挿入深さ	13 mm
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.7MPa(0 ~ 80°C)
証明書発行機関	NSF C0556009
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
食品産業における適合性	適合性宣言を参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	-20 °C...150 °C
製品質量	20.4 g
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス
ガードリングの材質	ステンレス
リリースリング材質	ステンレス
チューブシール材質	FPM

特徴	値
チューブ止め具材質	ステンレス
スラストリングの材質	PPSU