

カップリング
EAMD-32-32-14-16X20-U
製品番号: 8086051

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	14 mm
ホルダー直径 2	16 mm
サイズ	32
呼び長さ	32 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	14.5 kgmm ²
伝達トルク	16 Nm
製品質量	124 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠