

ストッパシリンダ  
DFST-80-40-D-Y4-A-G2  
製品番号: 8089687

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                                          |
|--------------------|--------------------------------------------|
| ストローク              | 40 mm                                      |
| ピストン径              | 80mm                                       |
| クッション              | フレキシブルクッションリング/プレート 両側<br>ショックアブソーバ 調整可能 前 |
| 取付位置               | 垂直                                         |
| 機能                 | 複動式                                        |
| 構造                 | トグルレバー付ピストンヘッド                             |
| 位置検出               | 近接センサ用                                     |
| トグルレバーの位置クエリ       | 反射式センサ用                                    |
| 回転防止/ガイド           | ガイドロッド                                     |
| 使用圧力               | 0.2 MPa...1 MPa                            |
| 作動圧力               | 2 bar...10 bar                             |
| 作動流体               | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気             |
| 耐食性クラス KBK         | 1 - 低耐腐食性                                  |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III                          |
| 周囲温度               | 5 °C...60 °C                               |
| クッション長さ            | 20 mm                                      |
| 延長ピストンロッドに許容される衝撃力 | 6000 N                                     |
| 製品質量               | 6350 g                                     |
| 取付方法               | 取付穴付                                       |
| 空気圧接続              | G1/8                                       |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                                     |
| 材質: カバー            | アルミダイキャスト                                  |
| 材質 シール             | NBR                                        |
| 材質 ハウジング           | 鍛造アルミ合金                                    |
| 材質 ピストンロッド         | ステンレス                                      |
| ローラー材質             | POM                                        |