

ストローク調整金具  
VAVA-F12-H-H1  
製品番号: 8089993

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 構造            | 開ストローク制限                                                       |
| 防爆            | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性                                                    |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                 |
| 使用に関する注記      | アングルシートバルブVZXAと組み合わせた場合、製品全体のSIL認証が失効します。                      |
| 保護等級          | IP6X                                                           |
| 周囲温度          | -50 °C...100 °C                                                |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                                                 |
| 取付位置          | 任意                                                             |
| 製品質量          | 253 g                                                          |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                         |
| 材質 シール        | EPDM                                                           |
| 材質: ナット       | ステンレス                                                          |
| 材質: ねじ        | ステンレス                                                          |
| ショックアブソーバ材質   | ステンレス                                                          |
| 連結金具材質        | ステンレス                                                          |