

ストップシリンダ DFST-32-20-Y4-A-S-G2

製品番号: 8093007

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	20 mm
ピストン径	32mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側 ショックアブソーバ 調整可能 前
取付位置	垂直
機能	複動式 プル
構造	トグルレバー付ピストンヘッド
位置検出	近接センサ用
トグルレバーの位置クエリ	反射式センサ用
回転防止/ガイド	ガイドロッド
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	5 °C...60 °C
クッション長さ	14 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力	1000 N
製品質量	750 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス
ローラー材質	鋼