

D I Nレール取付ブラケット CAFM-X4-H

製品番号: 8095158

FESTO



データシート

特徴	値
幅	29mm
高さ	4.2mm
長さ	169mm
形状	バージョン X4 取付レール用
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-40 °C...85 °C
周囲温度	-40 °C...85 °C
製品質量	38 g
取付方法	はめ込み式
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: アダプタプレート	高合金ステンレス鋼