



ボールバルブ
VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-M-V15V15
製品番号: 8096948

FESTO



データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ L字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	1 1/4 NPT
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F05
内径	25 mm
呼び幅 DN	32
バルブ機能	3ポート
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	33 Nm
規格ベース	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-:::]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
フロー Kv タイプ L	9.9 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シートシール	PTFE
材質 シール	PTFE

特徴	値
ボール材質	ステンレス 鋳鋼
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	2400 g
認証	CRN
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令 準拠
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性