

ボールバルブ
VZBF-3-P1-20-D-2-F0710-M-V15V15
製品番号: 8097474

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ANSI B16.5 クラス150準拠のフランジ
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F0710
内径	76 mm
呼び幅 DN	80
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	20
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	90 Nm
規格ベース	ANSI B16.5 クラス150 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-::-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	995 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シートシール	PTFE PTFE, 改質

特徴	値
材質 シール	FPM Grafit PCTFE PTFE
ボール材質	ステンレス 鋳鋼
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	18200 g
認証	API607 CRN
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU 圧力機器指令 準拠
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性