

反転キャップ
DHAS-GA-B22-S
製品番号: 8097634

FESTO



データシート

特徴	値
反転キャップ仕様	標準
使用流体/制御流体の情報	流体が接触する材質の耐性にご注意ください。
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-40 °C...180 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	189 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	158 N
製品質量	18 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
キャップ材質	VMQ (シリコン)