

サービスユニット  
MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B  
製品番号: 8098372

FESTO



データシート

| 特徴                                      | 値                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| サイズ                                     | 4                                     |
| シリーズ                                    | MS                                    |
| 取付位置                                    | 垂直 ±5°                                |
| 圧力インジケータ                                | 圧力計付                                  |
| 使用圧力                                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>14.5 psi...145 psi |
| 作動圧力                                    | 1 bar...10 bar                        |
| 排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 1400 L/min                            |
| 標準公称流量(DIN 1343)                        | 1500 L/min                            |
| 作動流体                                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気        |
| 使用流体/制御流体の情報                            | エステル油との適合性は不明です                       |
| 耐食性クラス KBK                              | 1 - 低耐腐食性                             |
| LABS 認証                                 | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 保管温度                                    | -5 °C...50 °C                         |
| 流体温度                                    | 5 °C...50 °C                          |
| 周囲温度                                    | 5 °C...50 °C                          |
| 製品質量                                    | 470 g                                 |
| 取付方法                                    | インライン<br>取付ブラケット付<br>アクセサリ付<br>オプション: |
| マテリアルに関する注意事項                           | RoHS準拠                                |