

接続プレート
VABS-B14-T-FG14
製品番号: 8098884

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	接続方向, 上部
作動圧力	1.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	192 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続 2	NAMUR 準拠ポートパターンのフランジ 1/4 G1/4
空気圧接続 4	NAMUR ピン配置ではフランジ 1/4 G1/4
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金