

連結金具  
VABD-B14-P1-G18  
製品番号: 8099850

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| 取付位置          | 任意                             |
| 作動圧力          | 1.5 bar...10 bar               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III              |
| 保管温度          | -20 °C...60 °C                 |
| 流体温度          | -20 °C...60 °C                 |
| 周囲温度          | -20 °C...60 °C                 |
| 製品質量          | 26 g                           |
| 取付方法          | 取付穴付                           |
| エア接続ポート 1     | G1/8                           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |
| 材質 サブベース      | 鍛造アルミ合金                        |