

継手
NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10
製品番号: 8104287

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	10
構造	クランプ接続を介したチューブ固定具
形状	ストレート形
サイズ	Φ8mm
流体コネクタ	UNF1/4-28
流体コネクタ 2	外径3.2mm (1/8")のチューブ用
流体	液体の媒体 気体メディア
流体の情報	メディアと接触する材質の耐性にご注意ください。
全温度範囲の使用圧力	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
シーリング原理	ハード
取付位置	任意
定格締付トルク	15 Ncm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	0.44 g
流体に触れた材質	PP
ねじ付トラニオン材質	強化 PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
使用に関する注記	アプリケーションノート参照(festo.comのサポートポータルで入手可能)