

吐出ノズルセット
VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10
製品番号: 8104295

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	10
外径 分注ニードル	1.6 mm
調整ニードル長さ	30 mm
呼び径 分注ニードル	0.3 mm
ディスペンサーニードル仕様	面取り済み テーパ付
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体コネクタ	端末接続
流体	液体の媒体 気体メディア
流体の情報	メディアと接触する材質の耐性にご注意ください。 最大粒子サイズ5µm
使用圧力	0 MPa...0.4 MPa
作動圧力	0 bar...4 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1.37 L/min
標準流量の情報	1 -> 0barに圧力が低下する場合(気体流体)
流量 Kv	0.003 m³/h
流量Kvに関する情報	媒体 水用
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
取付位置	任意
製品質量	3.9 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
調整ニードル材質	ステンレス
調整ニードルのマテリアル番号	1.4404
流体に触れた材質	ステンレス