

モータ折り返しキット
EAMM-U-145-D80-90GA-188
製品番号: 8105897

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	145
取付位置	任意
最高回転数	4000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	2270 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	2 Nm
伝達トルク	9.5 Nm
製品質量	12000 g
インタフェースコード アクチュエータ	D80
インタフェースコード モータイン	90GA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠