

センサブラケット  
SAMH-NC5-1 1/16"-Q  
製品番号: 8106927

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 周囲温度          | -25.6 °F...221 °F |
| サイズ           | 1 1/16"           |
| 取付金具材質        | 鍛造アルミ合金, アルマイト    |
| 材質: ねじ        | 鋼, 亜鉛めっき          |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III |