

センサブラケット  
SAMH-NC5-2 1/2"-QX  
製品番号: 8106932

FESTO



データシート

特徴	値
材料に関する注意事項	RoHS準拠
周囲温度	-25.6 °F...221 °F
サイズ	2 1/2"
取付金具材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III