

# ストローク調整金具 VAVA-F12-H-H6

製品番号: 8107369

FESTO



## データシート

特徴	値
構造	クッション付開ストローク制限
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
使用に関する注記	アングルシートバルブVZXAと組み合わせた場合、製品全体のSIL認証が失効します。
保護等級	IP6X
周囲温度	-10 °C...80 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
取付位置	任意
製品質量	249 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	EPDM
材質: ナット	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス
ショックアブソーバ材質	ステンレス
連結金具材質	ステンレス