

ソレノイドコイル
VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

製品番号: 8109395

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	24V AC: 50/60Hz, 出力 12.0VA 24V DC: 12.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb(GB) EPL Gb(IEC-EX)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(IEC-EX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(IEC-EX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX)
証明書発行機関	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex eb mb IIC T* Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T*°C Db
防爆周囲温度	T4/T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP66
製品質量	580 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠