

ソレノイドコイル  
VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME  
製品番号: 8109400

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作方法                | 電動                                                                                                                                   |
| 取付位置                | 任意                                                                                                                                   |
| スイッチ位置指示器           | いいえ                                                                                                                                  |
| スイッチオン時間            | 100%                                                                                                                                 |
| 絶縁クラス               | H                                                                                                                                    |
| コイル特性値              | 60V AC: 40/65Hz, 出力 1.8VA<br>60V DC: 1.8W                                                                                            |
| 許容電圧変動              | -15%/+10%                                                                                                                            |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU防爆指令 (ATEX) に基づく<br>EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠                                                                                      |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK EX(UK-X)規定に準拠<br>UK RoHS(UK-R) 指令に準拠                                                                                              |
| EU 域外時の EX 保護認証     | EPL Db(GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb(GB)<br>EPL Gb(IEC-EX)                                                                        |
| 防爆                  | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 1 (IEC-EX)<br>ゾーン 1 (UKEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 21 (IEC-EX)<br>ゾーン 21 (UKEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 証明書発行機関             | BVS 15ATEXE029X<br>IECEx BVS 15.0075X<br>TÜV 21 UKEX 7015 X                                                                          |
| ATEXカテゴリ ガス         | II 2G                                                                                                                                |
| ATEXカテゴリ ダスト        | II 2D                                                                                                                                |
| 防爆保護タイプ ガス          | Ex eb mb IIC T* Gb                                                                                                                   |
| 防爆保護タイプ ダスト         | Ex tb IIIC T*°C Db                                                                                                                   |
| 防爆周囲温度              | T4/T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T4、T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6、T80°C: -40°C ≤ Ta ≤ +50°C                                       |
| LABS 認証             | VDMA24364-ゾーン III                                                                                                                    |
| 保護等級                | IP65                                                                                                                                 |

| 特徴            | 値                          |
|---------------|----------------------------|
| 製品質量          | 330 g                      |
| 電気接続          | 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                     |