

モジュールブロック
VMPA-MPM-EMM-P5
製品番号: 8111881

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	1
バルブコイルの最大数	1
極性保護	はい
追加機能	ソフトスタートバルブ用
作動電圧範囲 DC 負荷電圧	21.6 V...26.4 V
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	30msまで60mA
電流低減時の定格電流	22ms後に30mA
チャンネル電位分離 - 内部バス	いいえ
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	20 g
電気制御	マルチピン
材質 ハウジング	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠