

エルボ  
NPQE-L-M5-Q4-P10  
製品番号: 8112938

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | ミニ                                                                 |
| 呼び径            | 2.3 mm                                                             |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                             |
| 取付位置           | 任意                                                                 |
| 形状             | エルボ                                                                |
| 発注単位           | 10                                                                 |
| 構造             | Push-Pull方式                                                        |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                              |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                          |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III                                                  |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1準拠, クラス4                                                |
| 周囲温度           | -5 °C...60 °C                                                      |
| 定格締付トルク        | 0.8 Nm                                                             |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±5%                                                                |
| 製品質量           | 3.55 g                                                             |
| 取付方法           | 六角ねじ SW8                                                           |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじM5                                                              |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径4mm用                                                        |
| 色 リリースリング      | 青                                                                  |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                             |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき<br>PBT                                                 |
| 材質 ねじシール       | NBR                                                                |
| リリースリング材質      | POM                                                                |
| Oリング材質         | NBR                                                                |
| チューブシール材質      | NBR                                                                |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                              |