

エルボ  
NPQE-L-R12-Q8-P5  
製品番号: 8112959

FESTO



データシート

| 特徴                      | 値                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| サイズ                     | 標準                                                                 |
| 呼び径                     | 6 mm                                                               |
| ねじ付トラニオンのシール方法          | コーティング                                                             |
| 取付位置                    | 任意                                                                 |
| 形状                      | エルボ                                                                |
| 発注単位                    | 5                                                                  |
| 構造                      | Push-Pull方式                                                        |
| 全温度範囲の使用圧力              | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報            | 給油運転可                                                              |
| 耐食性クラス KBK              | 1 - 低耐腐食性                                                          |
| LABS 認証                 | VDMA24364-ゾーン III                                                  |
| クリーンルームの適合性ISO 14644-14 | ISO 14644-1準拠, クラス4                                                |
| 周囲温度                    | -5 °C...60 °C                                                      |
| 製品質量                    | 39.94 g                                                            |
| 取付方法                    | 六角ねじ SW21                                                          |
| エア接続ポート 1               | 雄ねじ R1/2                                                           |
| 空気圧接続 2                 | チューブ 外径8mm用                                                        |
| 色 リリースリング               | 青                                                                  |
| マテリアルに関する注意事項           | RoHS準拠                                                             |
| 材質 ハウジング                | 真鍮, ニッケルめっき<br>PBT                                                 |
| 材質 ねじシール                | PTFE                                                               |
| リリースリング材質               | POM                                                                |
| チューブシール材質               | NBR                                                                |
| チューブ止め具材質               | ステンレス                                                              |