

エルボ
NPQE-LH-M5-Q4-P10
製品番号: 8113030

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	1.8 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
周囲温度	-5 °C...60 °C
定格締付トルク	0.8 Nm
定格締付トルクに対する許容	±5%
製品質量	6.66 g
取付方法	中空ボルト, 六角ソケット付
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき PBT
材質 ねじシール	NBR
リリースリング材質	POM
Oリング材質	NBR
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス