

エルボ  
NPQE-LH-R38-Q10-P5  
製品番号: 8113043

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                 |
| 呼び径            | 6.5 mm                                                             |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング                                                             |
| 取付位置           | 任意                                                                 |
| 形状             | エルボ                                                                |
| 発注単位           | 5                                                                  |
| 構造             | Push-Pull方式                                                        |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                              |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                          |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III                                                  |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1準拠, クラス4                                                |
| 周囲温度           | -5 °C...60 °C                                                      |
| 製品質量           | 44.66 g                                                            |
| 取付方法           | 中空ボルト, 六角ソケット付                                                     |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじR3/8                                                            |
| 空気圧接続 2        | チューブ外径10mm用                                                        |
| 色 リリースリング      | 青                                                                  |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                             |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき<br>PBT                                                 |
| 材質 ねじシール       | PTFE                                                               |
| リリースリング材質      | POM                                                                |
| チューブシール材質      | NBR                                                                |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                              |