

隔壁ユニオン  
NPQE-H-Q4-E-P10  
製品番号: 8113122

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                 |
| 呼び径           | 2.5 mm                                                             |
| 取付位置          | 任意                                                                 |
| 形状            | 隔壁                                                                 |
| 発注単位          | 10                                                                 |
| 構造            | Push-Pull方式                                                        |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                              |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                          |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                                  |
| クリーンルーム等級     | ISO 14644-1準拠, クラス4                                                |
| 周囲温度          | -5 °C...60 °C                                                      |
| 製品質量          | 9.74 g                                                             |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径4mm用                                                        |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径4mm用                                                        |
| 色 リリースリング     | 青                                                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                             |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, ニッケルめっき                                                        |
| リリースリング材質     | POM                                                                |
| チューブシール材質     | NBR                                                                |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                                                              |