

ユニオンブランチワイ  
NPQE-Y-Q6-E-P10

製品番号: 8113159

FESTO



データシート

| 特徴                      | 値  |
|-------------------------|--|
| サイズ                     | ミニ   |
| 呼び径                     | 4 mm   |
| 取付位置                    | 任意   |
| 形状                      | Y形   |
| 発注単位                    | 10   |
| 構造                      | Push-Pull方式  |
| 全温度範囲の使用圧力              | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報            | 給油運転可  |
| 耐食性クラス KBK              | 1 - 低耐腐食性  |
| LABS 認証                 | VDMA24364-ゾーン III  |
| クリーンルームの適合性ISO 14644-14 | ISO 14644-1準拠, クラス4  |
| 周囲温度                    | -5 °C...60 °C  |
| 製品質量                    | 4.46 g   |
| エア接続ポート 1               | チューブ 外径6mm用  |
| 空気圧接続 2                 | チューブ 外径6mm用  |
| 色 リリースリング               | 青  |
| マテリアルに関する注意事項           | RoHS準拠   |
| 材質 ハウジング                | PBT  |
| リリースリング材質               | POM  |
| チューブシール材質               | NBR  |
| チューブ止め具材質               | ステンレス  |