

ブランキングプラグ
NPQE-P-S12-P10
製品番号: 8113208

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
形状	ブランキングプラグ
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1 準拠に則った評価不可
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	2.8 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ $\Phi 12\text{mm}$
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM