

プッシュインスリーブ  
NPQE-D-S12-S10-P10  
製品番号: 8113218

FESTO



データシート

| 特徴           | 値                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| サイズ          | 標準                                                                 |
| 呼び径          | 7.5 mm                                                             |
| 取付位置         | 任意                                                                 |
| 形状           | ストレート形                                                             |
| 発注単位         | 10                                                                 |
| 構造           | Push-Pull方式                                                        |
| 全温度範囲の使用圧力   | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可                                                              |
| 耐食性クラス KBK   | 1 - 低耐腐食性                                                          |
| LABS 認証      | VDMA24364-ゾーン III                                                  |
| クリーンルーム等級    | ISO 14644-1準拠, クラス4                                                |
| 周囲温度         | -5 °C...60 °C                                                      |
| 製品質量         | 2.71 g                                                             |
| エア接続ポート 1    | ワンタッチスリーブ Φ12mm                                                    |
| 空気圧接続 2      | ワンタッチスリーブ Φ10mm                                                    |
| 色 リリースリング    | 青                                                                  |
| 材料に関する注意事項   | RoHS準拠                                                             |
| 材質 ハウジング     | PBT                                                                |
| リリースリング材質    | POM                                                                |