

**安全クリップ**  
**NPAP-QE-S-Q4-P10**  
製品番号: 8113228

**FESTO**



## データシート

特徴	値
発注単位	10
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.06 g
空気圧接続	チューブ 外径4mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠