

ソレノイドコイル  
VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME  
製品番号: 8118182

FESTO



データシート

| 特徴              | 値                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 操作方法            | 電動                                                             |
| 取付位置            | 任意                                                             |
| スイッチ位置指示器       | いいえ                                                            |
| スイッチオン時間        | 100%                                                           |
| 絶縁クラス           | H                                                              |
| コイル特性値          | 24V DC: 3.5W<br>AC24V: 50/60Hz, 消費電力3.5VA                      |
| 許容電圧変動          | -15%/+10%                                                      |
| EU 域外時の EX 保護認証 | EPL Db(BR)<br>EPL Gb(BR)                                       |
| 防爆              | ゾーン1(BR)<br>ゾーン 21(BR)                                         |
| 証明書発行機関         | INMETRO DNV 19.0135X                                           |
| 防爆保護タイプ ガス      | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb                                         |
| 防爆保護タイプ ダスト     | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                     |
| 防爆周囲温度          | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS 認証         | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 保護等級            | IP66                                                           |
| 製品質量            | 580 g                                                          |
| 電気接続            | 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5                                     |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                                         |